



EASY:WASH

VARENUMMER: S1SWH120

Omvendt Osmose anlæg med højt flow og høj buffer kapacitet.

EGENSKABER:

- Ydelse: 120 l/h ved 15°C fødevand
- Bufferkapacitet: 8 liter
- Vandudnyttelse fra 25% til 60%*
- Typisk salt tilbageholdelse 95 %
- Indløb: 3/4"
- Permeat: 3/4"



FORBEDRINGER:

- Kabinet uden skruer AISI 304 SB rustfri stål
- Kapilar system til justering af vandudnyttelsen - enkelt skift til eventuel ny vandkvalitet
- Robust og vandkølet højtrykspumpe for non-stop ydelse
- Fortrykt hydrofor tank med lang levetid
- Adgang til luftventilen til den fortrykte tank udefra
- Ventil med bypass for gennemskylning af Profine® Blue MEDIUM forfilter når dette skiftes



Fødevands kvalitet
drikkevand



Fødevandstemperatur
5 - 35 °C



Minimum tilgangs flow
400 l/h



Tilgangstryk
1,5 ** - 6 bar

BRUG:


- Opvask af glasvarer i laboratorier og klinikker. Vand til autoklaver. Kombineret med Profine Yellow filter kan totalt afsaltet vand leveres hvis nødvendigt (deikeret anlæg - Easy:Demi - findes til dette formål også). Kan bruges i forbindelse med dental-units.
- I HORECA markedet er EASY:WASH en uundværlig og utrættelig enhed, der leverer vand non-stop til opvaskere, glasopvaskere og dampovne.
- Til alle applikationer hvor der skal bruges meget rent vand til vask og skyl af værktøj, metal overflader, glasvarer, solpaner og lignende



MADE IN ITALY



DK-rev. 01 | 09-21



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Støjniveau dB (A)	<70
Antal membraner	2
Forfilter	Profine® BLUE MEDIUM
Vægt	30 kg

EL TILSLUTNING

Forbindelse	1 FASE, NUL og JORD
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50/60
Strøm (A)	2,5
Effekt (W)	250




* Vandudnyttelses procenten afhænger af vandkvaliteten, temperaturen, trykforhold og indholdet af opløste salte i vandet - herunder hårdheden af det indgående vand.

** Dynamisk tilgangstryk: tilgangstrykket med RO anlægget i drift.



MEDIUM

Korrekt forfiltrering er garanteret ved brug af PROFINE® BLUE, der reducerer og fjerner turbiditet, klor, smag og lugt. Blue filtrerer ned til 5 micron, så membranerne er optimalt beskyttet. Tilslutningen er en quick-tilslutning, så udskiftning er nemt. Fremstillet i h t DM 174/2004 and DM 25/2012.



1. Membraner
2. Hydrofor tank
3. Forfilter
4. Styreboks